

Stylish

Високосидна единица
FTXA-AW/S/T / RXA-A/B



Елегантен дизајн и smart технологија.

- › Компактен и функционален дизајн погоден за секој ентериер
- › 3 елегантни бои: бело, сребрена боја и црно дрво
- › Достигнување A+++ во греење и ладење
- › Титан апатит филтер и сребрен филтер за прочистување на воздухот
- › Flash Streamer технологијата генерира свеж воздух
- › Реконструираниот вентилатор работи исклучително тивко
- › Интелигентниот термички сензор и Coanda Effect обезбедуваат одлична температура и дистрибуција на воздух
- › Повисока енергетска ефикасност и помало влијание врз животната средина преку новиот фреон R32
- › Интегриран Wi-Fi адаптер за лесно управување со телефон
- › Широк спектар на капацитети кои се движат од 1,5 до 5,0 kW

BLUEEVOLUTION





Ефикасност				FTXA + RXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT + 20A	25AW/AS/AT + 25A	35AW/AS/AT + 35A	42AW/AS/AT + 42B	50AW/AS/AT + 50B
Капацитет на ладење	Ном.			kW	Достапен само со употреба на мулти модели	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0
Капацитет на греење	Ном.			kW		2,5	2,8	4,0	5,4	5,8
Влезна моќност	Греење	Ном.		kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Сезонска ефикасност (според EN14825) 	Ладење	Класа на енергетска ефикасност				A+++			A++	
		Капацитет на енергија	kW	2,00		2,50	3,40	4,20	5,00	
		SEER		8,75		8,74	8,73	7,50	7,33	
	Греење (умерена клима)	Годишна потрошувачка на енергија	kWh	80		100	136	196	239	
		Класа на енергетска ефикасност		A+++			A++			
		Капацитет на енергија	kW	2,40		2,45	2,50	3,80	4,00	
	SCOP/A		5,15			4,60				
	Годишна потрошувачка на енергија	kWh	652	666		679	1.156	1.217		
Технички податоци - внатрешна единица				FTXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT	25AW/AS/AT	35AW/AS/AT	42AW/AS/AT	50AW/AS/AT
Димензии	Единица	В x Ш x Д		mm	295x798x189					
Воздушен филтер	Тип				Отстранлив / може да се пере					
Ниво на притисок на звук	Ладење	Високо / ниско / тивко		dBA	39/25/19		40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
	Греење	Високо / ниско / тивко		dBA	39/25/19		40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
Технички податоци - надворешна единица				RXA		20A	25A	35A	42B	50B
Димензии	Единица	В x Ш x Д		mm	Достапен само со употреба на мулти модели	550x765x285			735x825x300	
Тежина	Единица			kg		32			47	
Ниво на притисок на звук	Ладење	Високо		dBA		46	49		48	
Опсег на работење	Ладење	Надво. темп.	Мин.~Макс.	°CDB		-10 ~ 46				
	Греење	Надво. темп.	Мин.~Макс.	°CWB		-15 ~ 18				
Фреон	Вид/оптоварување/GWP			kg/TCO ₂ Eq		R-32/0,76/0,51/675			R-32/1,3/0,88/675	
Поврзувања на цевки	Должина на цевки	HE - BE	Макс.	m		20			30	
	Разлика на ниво	BE - HE	Макс.	m		15			20	
Струја - 50Hz	Макс. ампеража на осигурачи (MFA)			Hz/V		10	13		16	

(1) Единицата FTXA-A содржи сребрен филтер за отстранување на алергени, филтер за прочистување на воздух и титаниумскиот апатитен филтер за отстранување на лоша мириза



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.mk

Daikin производите се дистрибуираат од:

Верзија 07/2019



Daikin Europe N.V. учествува во Eurovent програмата за сертификација, за климатизери (AC), пакети за течно ладење (LCP), Клима комори (AHU) и фенкојлери (FCU). Проверете ја тековната валидност на сертификатот онлајн: www.eurovent-certification.com или на: www.certiflash.com.

Оваа објава е направена во вид на информација и не се смета за понуда обврзувачка за Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH ја составила содржината на оваа објава согласно нивните најдобри познавања. Не се дава јасна или имплицитна гаранција за комплетноста, точноста, сигурноста или соодветноста за одредена цел на содржината и производите и услугите тука презентирани. Спецификациите се предмет на измена без претходно известување. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH јасно одбиваат секаква одговорност за директна или индиректна штета, во најширока смисла, која би се појавила од или во врска со употребата и/или толкувањето на оваа објава. Целата содржина е авторско право на Daikin Europe N.V.

DACE FTXA Single Sheet 2019-2020 | Daikin го задржува правото на печатни грешки и промени во моделот