

Ururu Sarara

FTXZ-N / RXZ-N



**Ururu
Sarara**

Оценет како пионер на технологијата со 5 техники за обработка на воздухот, екстремно ниско влијание на животната средина и многу ниска потрошувачка на енергија.

- › Ладење, греење, прочистување на воздух, вентилација и одvlaжнување, сите во една единица
- › Автоматско чистење на филтерот ви заштедува време и ја намалува потрошувачката на енергија за 25%
- › Интелигентното око за 3 области го насочува протокот на воздух подалеку од луѓе за да се избегнат директни настинки
- › 3D протокот на воздух обезбедува чистиот воздух да достигне дури и на најоддалечените агли на просторијата
- › Wi-Fi уредот ви дава целосна контрола над вашата единица од било каде, во секое време лесно преку смартфон или таблет.



reddot award 2014
winner

BLUEVOLUTION



Ururu Sarara

Енергетска ефикасност

A+++

reddot award 2014
winner

Оценет како пионер на технологијата со
5 техники за обработка на воздухот,
екстремно ниско влијание на животната средина
и многу ниска потрошувачка на енергија.



(ладење)



(опционално)



Ефикасност			FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Капацитет на ладење	Мин./Ном./Макс.		kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Капацитет на греење	Мин./Ном./Макс.		kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Влезна моќност	Ладење	Ном.	kW	0,41	0,66	1,10
	Греење	Ном.	kW	0,62	1,00	1,41
Сезонска ефикасност (според EN14825)	Ладење	Енергетска класа		A+++		
		Капацитет на енергија	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
		Годишна потрошувачка на енергија	kWh	92	136	203
	Греење (умерена клима)	Енергетска класа		A+++		
		Капацитет на енергија	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP/A		5,90	5,73	5,50
Годишна потрошувачка на енергија		kWh	831	1.100	1.427	

Технички податоци - внатрешна единица				FTXZ	25N	35N	50N
Димензии	Единица	В x Ш x Д	mm	295x798x372			
Воздушен филтер	Тип	Филтер со самоочиштење					
Ниво на притисок	Ладење	Високо / ниско / тивко	dBA	38/26/19	42/27/19	47/30/23	
на звук	Греење	Високо / ниско / тивко	dBA	39/28/19	42/29/19	44/31/24	

Технички податоци - надворешна единица					RXZ	25N	35N	50N
Димензии	Единица	В x Ш x Д			mm	693x795x300		
Ниво на притисок на звук	Ладење	Високо			dBA	46	48	49
	Греење	Високо			dBA	46	48	50
Опсег на работење	Ладење	Надво. темп.	Мин.~Макс.	°CDB	-10~43			
	Греење	Надво. темп.	Мин.~Макс.	°CWB	-20~18			
Фреон	Вид/оптоварување/GWP				TCO ₂ Eq/GWP	R-32/1,34/0,9/675		
Поврзувања на цевки	Должина на цевки	HE - BE	Макс.	m	10			
	Разлика на ниво	BE - HE	Макс.	m	8			
Снаб. енерг. - 50Hz	Макс. ампеража на осигурачи (MFA)				A	16		



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge - Тел.: +43 / 2236 / 32557 - Факс: +43 / 2236 / 32557-910 - e-mail: office@daikin.at - www.daikin.mk

Daikin производите се дистрибуираат од:

Верзија 07/2019



qualityaustria

SYSTEM CERTIFIED
ISO 14001:2015 No.03299/0
ISO 9001:2015 No.18728/0

Daikin Europe N.V. учествува во Eurovent програмата за сертификати, за климатизери (AC), пакети за течно ладење (LCP), Клима комори (AHU) и фенкојлери (FCU). Проверете ја тековната валидност на сертификатот онлајн: www.eurovent-certification.com или на: www.certiflash.com.

Оваа објава е направена во вид на информација и не се смета за понуда обврзувачка за Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH ја составија содржината на оваа објава согласно нивните најдобри познавања. Не се дава јасна или имплицитна гаранција за комплетноста, точноста, сигурноста или соодветноста за одредена цел или импликацијата и производите и услугите тука презентирани. Спецификациите се предмет на измена без претходно известување. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH јасно одбиваат секаква одговорност за директна или индиректна штета, во најширока смисла, која би се појавила од или во врска со употребата и/или толкувањето на оваа објава. Целата содржина е авторско право на Daikin Europe N.V. DACE FTXZ-N Single Sheet 2019-2020 | Daikin го задржува правото на печатни грешки и промени во моделот